




Многофункционално таймерно реле

T700/230VAC

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DL0201

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта		
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Приложение		
Приложение	захранване и превключващ усилвател с функция таймер	
Електрически показатели		
Номинално напрежение AC	[V]	< 230
Номинално напрежение DC	[V]	24
Номинален толеранс на напрежението	[%]	10
Номинален толеранс на напрежението 2	[%]	10
Номинална честота AC	[Hz]	50...60
Спомагателна енергия за сензори DC	[V]	24; (±5 %, ≤ 40 mA)
Входове / изходи		
Брой входове и изходи	Брой релейни изходи: 1	
Изходи		
Брой релейни изходи	1	
Контактен товар	8 A / 1250 VA / 250 V AC	



Многофункционално таймерно реле

T700/230VAC

Прецизност / отклонения		
Повторяемост	[% от Sr]	< 3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...55
Защита		IP 40
Защита на терминали		IP 20
Механични данни		
Тегло	[g]	444,4
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Материал		пластмаси
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, зелен
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Електрическо свързване		
терминали: ...4 mm²		
Връзка		

