


RFID главата за четене / запис с AS-интерфейс

DTSLF MCRWASUS01



- 1 Светодиод жълт / червен
2 Светодиод зелен



Приложение

Приложение	откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио	САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Сингапур; Китай
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 75
Клас на защита	III
Работна честота [MHz]	0,125

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Обхват на следене

Скорост на движение [m/s]	< 0,5
Разстояние за четене / четене отпред	150
Отдалечено четене / четене на главата	150



RFID главата за четене / запис с AS-интерфейс

DTSLF MCRWASUS01

Забележка за разстоянието между четената / четящата глава	на базата на	:	
	Глава за четене / запис		DTA200
	Четяща глава		DTA201
Разстояние за запис / четене [mm]	300		
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm]	300		
Забележка за разстоянието запис / четене	на базата на	:	
	Глава за четене / запис		DTA200
	Четяща глава		DTA201
Разстояние до ID tag [mm]	Прочитане	:	≤ 55
	статичен		

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	AS-i
--------------------------	------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67; IP 69K

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295	1999-03
Удароустойчивост	EN 60068-2-29	40 Земно притегляне 6 ms
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...55 Hz
MTTF [Години]	456	

AS-i класификация

I/O AS-i конфигурация [hex]	7
AS-i ID код [hex]	4
AS-i сертификат	87201

Механични данни

Тегло [g]	168,3
Корпус	правоъгълен
Сензорна повърхност	5 избираеми позиции
Размери [mm]	40 x 40 x 54
Материал	РА

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работно напрежение	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт
	грешка AS-i съобщение за данни	1 x Светодиод, червен

Забележки

Забележки	За разстоянията до другите ID tag, вижте съответната спецификация (E803xx)
Единица на опаковката	1 брой

RFID главата за четене / запис с AS-интерфейс

DTSLF MCRWASUS01

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12, с възможност за въртене, заключване; кодиране: A



Връзка

