


5-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz



1 зумер



Приложение

Приложение	сигнал за замърсяване или неправилно регулиране
------------	---

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC	[V]	24
Консумация на ток	[mA]	< 200

Входове / изходи

Брой входи и изходи	Брой цифрови входи: 6
---------------------	-----------------------



5-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

Входове		
Брой цифрови входове		6
Входящ ток Висок [mA]		6
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		IO-Link
Тип трансфер		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия		1.1
SDCI стандарт		IEC 61131-9
SIO режим		да
Тип на порта на необходимия управляващ модул		A
Мин. време на цикъл от процеса [ms]		3,2
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	850
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...50
Температура на съхранение [°C]		-40...75
Макс. относителна влажност на въздуха [%]		90
Налягане на въздуха [kPa]		< 106
Макс. височина над морското равнище [m]		2000
Защита		IP 54
Механични данни		
Тегло [g]		647,5
Тип на монтажа		Основа за монтаж
Размери [mm]		Ø 70 / L = 384
Материал		корпус: ABS; Леща: PC
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	статус	1 x Светодиод, зелен
	LED сегмент	5 x 4 Светодиод
Акустичен сигнал		зумер
Максимално звуково налягане [dB]		85
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)		монтажна база, E89060
		стенен фиксатор, E89061
		Монтажен адаптер, E89063
		скоба със страничен кабелен вход, E89064
		монтажна тръба, E89065
		монтажна тръба, E89066
		монтажна тръба, E89067
Забележки		
Забележки		За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката		1 брой




5-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

Електрическо свързване - щекер

Конектор: M12; кодиране: A



Връзка

1	цифров вход LED сегмент 5
2	зумер
3	цифров вход LED сегмент 3
4	цифров вход LED сегмент 2
5	Захранване
6	цифров вход LED сегмент 1
7	цифров вход LED сегмент 4
8	IO-Link (C/Q)

диаграми и графики

ОСНОВЕН МОНТАЖ



DV1510



5-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

МОНТАЖ НА СТЕНА

