




5-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-5/Std/Buzzer



1 зумер

CE IO-Link

| Приложение              |      |                                                 |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Приложение              |      | сигнал за замърсяване или неправилно регулиране |
| Електрически показатели |      |                                                 |
| Работно напрежение      | [V]  | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)                   |
| Номинално напрежение DC | [V]  | 24                                              |
| Консумация на ток       | [mA] | < 200                                           |
| Входове / изходи        |      |                                                 |
| Брой входове и изходи   |      | Брой цифрови входове: 6                         |
| Входове                 |      |                                                 |
| Брой цифрови входове    |      | 6                                               |
| Входящ ток Висок        | [mA] | 6                                               |



## 5-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-5/Std/Buzzer


| Интерфейси                                   |                                                              |                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Интерфейс за комуникация                     | IO-Link                                                      |                      |
| Тип трансфер                                 | COM2 (38,4 kBaud)                                            |                      |
| IO-Link ревизия                              | 1.1                                                          |                      |
| SDCI стандарт                                | IEC 61131-9                                                  |                      |
| SIO режим                                    | да                                                           |                      |
| Тип на порта на необходимия управляващ модул | A                                                            |                      |
| Мин. време на цикъл от процеса               | [ms]                                                         | 3,2                  |
| Поддържаните устройства                      | Тип на работата                                              | Устройство           |
|                                              | default                                                      | 850                  |
| Условия на работа                            |                                                              |                      |
| Околна температура                           | [°C]                                                         | -25...50             |
| Температура на съхранение                    | [°C]                                                         | -40...75             |
| Макс. относителна влажност на въздуха        | [%]                                                          | 90                   |
| Налягане на въздуха                          | [kPa]                                                        | < 106                |
| Макс. височина над морското равнище          | [m]                                                          | 2000                 |
| Защита                                       | IP 54                                                        |                      |
| Механични данни                              |                                                              |                      |
| Тегло                                        | [g]                                                          | 567                  |
| Размери                                      | [mm]                                                         | Ø 70 / L = 284       |
| Материал                                     | корпус: ABS; Леща: PC                                        |                      |
| Дисплей / работни елементи                   |                                                              |                      |
| Дисплей                                      | статус                                                       | 1 x Светодиод, зелен |
|                                              | LED сегмент                                                  | 5 x 4 Светодиод      |
| Акустичен сигнал                             | зумер                                                        |                      |
| Максимално звуково налягане                  | [dB]                                                         | 85                   |
| Акcesoари                                    |                                                              |                      |
| Акcesoари (като опция)                       | монтажна база, E89060                                        |                      |
|                                              | стенен фиксатор, E89061                                      |                      |
|                                              | Монтажен адаптер, E89063                                     |                      |
|                                              | скоба със страничен кабелен вход, E89064                     |                      |
|                                              | монтажна тръба, E89065                                       |                      |
|                                              | монтажна тръба, E89066                                       |                      |
|                                              | монтажна тръба, E89067                                       |                      |
| Забележки                                    |                                                              |                      |
| Забележки                                    | За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа. |                      |
| Единица на опаковката                        | 1 брой                                                       |                      |

## 5-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-5/Std/Buzzer

### Електрическо свързване - щекер

Конектор: M12; кодиране: A



### Връзка

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | цифров вход LED сегмент 5 |
| 2 | зумер                     |
| 3 | цифров вход LED сегмент 3 |
| 4 | цифров вход LED сегмент 2 |
| 5 | Захранване                |
| 6 | цифров вход LED сегмент 1 |
| 7 | цифров вход LED сегмент 4 |
| 8 | IO-Link (C/Q)             |

### диаграми и графики

#### ОСНОВЕН МОНТАЖ



# DV1530



## 5-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-5/Std/Buzzer

МОНТАЖ НА СТЕНА

