



Многофункционален дисплей за наблюдение на оборотите, скоростта и времето

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC



прекъсване на панела 91 x 43 mm



Характеристики на продукта

Размери [mm] 48 x 112 x 116

Приложение

Приложение универсално оценяване и показване на всички физически величини, които могат да се изведат от редици импулси

Електрически показатели

Работно напрежение [V] 18...30 DC

Консумация на ток [mA] 100

Входове / изходи

Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 4

Входове

Брой цифрови входове 2

Изходи

Брой цифрови изходи 4

Защита от претоварване да

Условия на работа

Околна температура [°C] -20...60

Температура на съхранение [°C] -25...70

Защита IP 65

Защита на терминали IP 20

Тестове / одобрения

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Механични данни

Тегло [g] 299

Тип на монтажа прекъсване на панела: 91 x 43 mm

Размери [mm] 48 x 112 x 116

Материал Noryl UL94-V-0



Многофункционален дисплей за наблюдение на оборотите, скоростта и времето

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC


Дисплеи / работни елементи

Дисплей	цветен дисплей	напълно графичен LCD дисплей, Сензорен екран
---------	----------------	--

Електрическо свързване

ВИНТОВИ КЛЕМИ:

Връзка



NC: не се използва