


DX2041



Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DISPLAY/AX460/AC/DC



прекъсване
на 91 x 43 mm
панела



Характеристики на продукта

Размери [mm] 48 x 112 x 116

Приложение

Приложение показване и наблюдение на аналогови сигнали; например сензори за налягане, температурни датчици или сензори за потока

Електрически показатели

Честота AC [Hz] 50...60
Работно напрежение [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Консумация на ток [mA] 100

Входове / изходи

Брой входове и изходи Брой аналогови входове: 2

Входове

Брой аналогови входове 2

Условия на работа

Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -25...70
Защита IP 65
Защита на терминали IP 20

Тестове / одобрения

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Механични данни

Тегло [g] 351
Тип на монтажа прекъсване на панела: 91 x 43 mm
Размери [mm] 48 x 112 x 116
Материал Noryl UL94-V-0

DX2041



Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DISPLAY/AX460/AC/DC

Дисплеи / работни елементи

Дисплей


цветен дисплей

напълно графичен LCD дисплей, Сензорен екран

Електрическо свързване

ВИНТОВИ КЛЕМИ:

Връзка



NC

не се използва