


E3M131



Свързващ кабел с конектор

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



Приложение

Система	контакти със златно покритие; Заварачни приложения
---------	--

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 25 AC / < 60 DC
------------------------	-------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	134,6
Размери [mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	цинкова отливка
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване при неподвижен монтаж ≥ 30 mm

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E3M131



Свързващ кабел с конектор


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, черен, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка; Контакти: със златно покритие



Връзка

