


E3M151



Свързващ кабел

CONNECTION CABLE M12 5M



Приложение

Система	ширмован кабел; Заварачни приложения
Дизайн	за 3D мобилен сензор с аналогов видео изход PAL

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 25 AC / < 60 DC
Клас на защита	III

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...80
Защита	IP 67; IP 69K

Механични данни

Тегло [g]	274,3
Материал	корпус: PUR; уплътнение: FKM; Контактни пинове: CuSn6 Никелирани и покрити с калай
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване при неподвижен монтаж ≥ 60 mm

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Свързващ кабел

CONNECTION CABLE M12 5M

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



Електрическо свързване

Кабел: 5 m, TPU, черен, Ø 6 mm, ширмован; 3 x 0,25 mm²

Връзка



- | | |
|----|-------------------------|
| 1: | екран |
| 2: | не се използва |
| 3: | коаксиален екран |
| 4: | Ядро с коаксиален кабел |
| 5: | не се използва |

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)

