


E3R100



Свързващ кабел

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 50 AC / < 60 DC
Клас на защита	III
Дъмпинг [dB/m]	1,6
Вътрешно съпротивление (Ri) [Ω]	50; (± 3 %)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-10...60
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-10...60
Защита	IP 54

Механични данни

Тегло [g]	91,62
Мин. радиус на огъване [mm]	16,5; (единичен; 15 x 3,3 mm мин. 10 x диаметър на кабела)
Материал	корпус: : PBT-GF20

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - 2D / 3D камера

Конектор: 1 x HFM-Dual, прав

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, черен, Ø 3,3 mm

Електрическо свързване - Блок за обработка на видео

Конектор: 2 x HFM-Single, прав