


Свързващ кабел с конектор

ADOGF030MSS0010A03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита	III

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E10407



Свързващ кабел с конектор

ADOGF030MSS0010A03

Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син