


Свързващ кабел с конектор

ADOAH042MSS0002A03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC007

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Материал	TPU прозрачен
----------	---------------

Формиран корпусен материал	TPU, прозрачен
----------------------------	----------------

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10408



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042MSS0002A03

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: месинг, с никелово покритие;
Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



Цветовете на проводниците :

BN =	кафяв
BK =	черен
BU =	син