


Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0010G04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

ширмован кабел

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Клас на защита

III

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...70

Защита

IP 67

Механични данни

Размери

[mm]

15 x 15 x 43

Материал

TPU

Формиран корпусен материал

TPU

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

E10410



Свързващ кабел с конектор


ADOGH040MSS0010G04

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PVC, черен, Ø 5 mm, ширмован; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm; Екраниран кабел за свързване: екранът не е свързан



Връзка



	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BK =	черен
BU =	син
WH =	бял