




Свързващ кабел с конектор

ADOGH040SCS0005F03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с покритие против залепване на пръски
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E10419



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040SCS0005F03

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; с кръстосана връзка; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски;
Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



BN =

BK =

BU =

Цветовете на проводниците :

кафяв

черен

син