


E10426



Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS00,5E04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение PNP

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...70

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 27 x 15 x 39

Материал TPU прозрачен

Формиран корпусен материал TPU, прозрачен

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Дисплеи / работни елементи

Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

E10426



Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS00,5E04

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
WH =	син
	бял