


Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0005G04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	ширмован кабел
---------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 50 AC / < 60 DC
Клас на защита	III

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	15 x 15 x 43
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с конектор


ADOGH040MSS0005G04

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm, ширмован; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm; Екраниран кабел за свързване: екранът не е свързан



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
WH =	син
	бял