


E10433



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042VAS0010E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение PNP

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Материал TPU прозрачен

Формиран корпусен материал TPU, прозрачен

Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

E10433



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042VAS0010E03

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син