




Y-сплитер

ZDO2H040MSS0005H05



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	160,7
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Брой разпределителни кутии за портове	2
Вид на конектора	M12

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10437



Y-сплитер

ZDO2H040MSS0005H05

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка

BN	1 (1...2)	C
BU	3 (1...2)	C
BK	4 (1)	C
WH	4 (2)	C

	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял