




Свързващ кабел

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Клас на защита	III

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Свързващ кабел

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Buchse



Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие