




Разделителна кутия

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EBC006
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Система	Без силикон; контакти със златно покритие	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12

E10445



Разделителна кутия

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-15...80
Защита		IP 67

Механични данни

Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Брой разпределителни кутии за портове	6
Вид на конектора	M12

Дисплеи / работни елементи


Дисплей	Статус на превключване	6 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Връзка

Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



E10445



Разделителна кутия

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 6 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

