


Разделителна кутия

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EBC010

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система

Без силикон; контакти със златно покритие

Без силикон

да

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

10...30 DC

Клас на защита

II



Разделителна кутия

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	12

Условия на работа

Околна температура [°C]	-15...80
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	28 x 60 x 152
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Брой разпределителни кутии за портове	8
Вид на конектора	M12

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Връзка


Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Разделителна кутия

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Връзка



Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

