




Конектор за окабеляване

SDOAM120MSSFKPG



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	7,5
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 65
Механични данни		
Тегло	[g]	144,5
Размери	[mm]	51 x 26 x 58
Материал		месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		месинг, с никелово покритие
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Конектор за окабеляване


SDOAM120MSSFKPG

Електрическо свързване

запояване: ...1 mm²; Кабелна обвивка: Ø 10...14 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, под тъгъл; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

