


Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0010A04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Размери	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Материал		TPU
----------	--	-----

Формиран корпусен материал		TPU
----------------------------	--	-----

Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
---------------------	--	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------



Свързващ кабел с конектор


ADOAH040MSS0010A04

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



Цветовете на проводниците :

BN =	кафяв
BK =	черен
BU =	син
WH =	бял