

E10462




Свързващ кабел

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативно изделие: EVC010 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики! – Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...85

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 15 x 15 x 42

Материал TPU

Материал на гайката месинг, с никелово покритие / месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване - щекер

Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



E10462




Свързващ кабел

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR / PVC, оранжев; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативно изделие: EVC010 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики! – Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!