




Свързващ кабел

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 67

Механични данни

Размери	[mm]	15 x 15 x 42
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm




Свързващ кабел

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

