




Свързващ кабел с конектор

ADOGH040VAS0010A03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC003
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 42
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E10469



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040VAS0010A03

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
	син