




Свързващ кабел

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC041

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 15 x 15 x 42

Материал TPU

Формиран корпусен материал TPU

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката 1 брой



Свързващ кабел

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

