




Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS07,5F03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...55 DC

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67

Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с покритие против залепване на пръски

Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване		
Кабел: 7,5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; с кръстосана връзка; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)		

Електрическо свързване - Конектор		
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски		




E10471



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS07,5F03

Връзка



BN =
BK =
BU =

Цвета на проводниците :

кафяв
черен
син