




Y-сплитер

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...60 AC/DC
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	4

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67

Механични данни

Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Брой разпределителни кутии за портове	2

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Y-сплитер


ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 0,77 m, PUR / PVC, черен, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 2 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка

