


E10488



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042MSS0003A03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение PNP

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 27 x 15 x 39

Материал TPU прозрачен

Формиран корпусен материал TPU, прозрачен

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

E10488



Свързващ кабел с конектор


ADOAH042MSS0003A03

Електрическо свързване


Кабел: 3 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



BN = Цветове на проводниците :
кафяв
BK = черен
BU = син