


## Свързващ кабел с конектор

ADOAH042MSS0010F03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



## Електрически показатели

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
|------------------------|------------|

## Изходи

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Електрическо изпълнение | PNP |
|-------------------------|-----|

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...90 |
|-------------------------|----------|

|        |       |
|--------|-------|
| Защита | IP 67 |
|--------|-------|

## Механични данни

|              |              |
|--------------|--------------|
| Размери [mm] | 27 x 15 x 39 |
|--------------|--------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Материал | TPU прозрачен |
|----------|---------------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Формиран корпусен материал | TPU, прозрачен |
|----------------------------|----------------|

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Материал на гайката | месинг, с покритие против залепване на пръски |
|---------------------|-----------------------------------------------|

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|



## Свързващ кабел с конектор


ADOAH042MSS0010F03

### Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; с кръстосана връзка; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски



### Връзка



Цвета на проводниците :

|      |       |
|------|-------|
| BN = | кафяв |
| BK = | черен |
| BU = | син   |