

E10494




Свързващ кабел с конектор

ADOAH042ZDS0002A03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC007

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение PNP

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 26 x 15 x 38

Материал PUR

Формиран корпусен материал PUR

Материал на гайката цинкова отливка

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

E10494



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042ZDS0002A03

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка



Връзка



BN = Цветове на проводниците :
кафяв
BK = черен
BU = син