


Свързващ кабел с конектор

ADOGH040ZDS0002A03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC001

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери	[mm]	15 x 15 x 47
---------	------	--------------

Материал	PUR
----------	-----

Формиран корпусен материал	PUR
----------------------------	-----

Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие
---------------------	--------------------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10498



Свързващ кабел с конектор


ADOGH040ZDS0002A03

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син