




Свързващ кабел с конектор

ADOGH040ZDS0005A03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67

Механични данни

Размери	[mm]	15 x 15 x 47
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		цинкова отливка, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие



E10499



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040ZDS0005A03

Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син