


E10512



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0005A03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 27 x 15 x 39

Материал TPU

Формиран корпусен материал TPU

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E10512



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0005A03

Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син