



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS07,5E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67


Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване		
Кабел: 7,5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E10533



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS07,5E03

Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син