




Свързващ кабел с конектор

ADOAF032ZDS0005A03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Клас на защита		III
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	17 x 10 x 26
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		цинкова отливка
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E10547



Свързващ кабел с конектор


ADOAF032ZDS0005A03

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка



Връзка



BN = Цветове на проводниците :
кафяв
BK = черен
BU = син