
E10554

Свързващ кабел

VDOAG032--S01,5A03STGH030MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Клас на защита		III
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E10554

Свързващ кабел

VDOAG032--S01,5A03STGH030MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие




Електрическо свързване

Кабел: 1,5 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Връзка



Електрическо свързване - Buchse



Връзка



E10554

Свързващ кабел

VDOAG032--S01,5A03STGH030MSS

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие