



Свързващ кабел

VDOGG030--S01,5A03STGH030MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита		III

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67

Механични данни


Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие





Свързващ кабел

VDOGG030--S01,5A03STGH030MSS

Електрическо свързване

Кабел: 1,5 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

