




Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0010E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...70
Защита		IP 67

Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 35
Материал		PA 6.6
Формиран корпусен материал		PA 6.6
Материал на гайката		POM

Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване		
Кабел: 10 m, PVC, жълт, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22		

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заклучване: POM



E10558



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0010E03

Връзка



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син