


Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0020E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...70
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери	[mm]	15 x 15 x 35
---------	------	--------------

Материал	PA 6.6
----------	--------

Формиран корпусен материал	PA 6.6
----------------------------	--------

Материал на гайката	POM
---------------------	-----

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 20 m, PVC, жълт, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заклучване: POM



E10560



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0020E03

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син