

E10561




Свързващ кабел с конектор

ADOAH042MSS0010E03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E10635

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение PNP

Условия на работа

Околна температура [°C] -20...70

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 29 x 15 x 44

Материал PA 6.6

Формиран корпусен материал PA 6.6

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Дисплеи / работни елементи

Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

E10561



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042MSS0010E03

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 4,5 mm; с кръстосана връзка; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син