


# E10564



## Свързващ кабел с конектор

ADOAH042MSS0002B03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



### Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

### Изходи

Електрическо изпълнение PNP

### Условия на работа

Околна температура [°C] -20...70

Защита IP 67

### Механични данни

Размери [mm] 29 x 15 x 44

Материал PA 6.6

Формиран корпусен материал PA 6.6

Материал на гайката алуминий

### Дисплеи / работни елементи

Дисплей Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт

Работа 1 x Светодиод, зелен

### Забележки

Единица на опаковката 1 брой

# E10564



## Свързващ кабел с конектор


ADOAH042MSS0002B03

### Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR, оранжев, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заклучване: алуминий



### Връзка



|      |                             |
|------|-----------------------------|
| BN = | Цветовете на проводниците : |
| BK = | кафяв                       |
| BU = | черен                       |
|      | син                         |