


Свързващ кабел с конектор

ADOAH042MSS0010E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
------------------------	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...70
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери [mm]	29 x 15 x 44
--------------	--------------

Материал	PA 6.6
----------	--------

Формиран корпусен материал	PA 6.6
----------------------------	--------

Материал на гайката	алуминий
---------------------	----------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10566



Свързващ кабел с конектор


ADOAH042MSS0010E03

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PUR, оранжев, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заклучване: алуминий



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син