




Свързващ кабел

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...70
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		PA 6.6
Формиран корпусен материал		PA 6.6
Материал на гайката		алуминий, черен, анодизиран
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Свързващ кабел

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заклучване: алуминий, черен, анодизиран



Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, оранжев; с кръстосана връзка; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заклучване: алуминий, черен, анодизиран

