


Преходен щекер

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 О-пръстен

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Монтажна резба	PG 13.5
----------------	---------

Материал	месинг с никелово покритие
----------	----------------------------

Формиран корпусен материал	месинг, с никелово покритие
----------------------------	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие



E10571



Преходен щекер

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK