

Свързващ кабел с конектор

ADOAH042VAS0005E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
------------------------	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Материал	PUR
----------	-----

Формиран корпусен материал	PUR
----------------------------	-----

Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
---------------------	-----------------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10590



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042VAS0005E03

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



Връзка



Цветовете на проводниците :
BK = черен
BN = кафяв
BU = син