


Свързващ кабел с конектор

ADOAH042VAS0050E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Материал	TPU прозрачен
Формиран корпусен материал	TPU, прозрачен
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10594



Свързващ кабел с конектор


ADOAH042VAS0050E03

Електрическо свързване


Кабел: 50 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син