


Свързващ кабел

VDOAF030MSS00,8A03STGF030MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC/DC
Клас на защита	III

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 68

Механични данни

Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие



E10601




Свързващ кабел

VDOAF030MSS00,8A03STGF030MSS

Електрическо свързване

Кабел: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие

