

# E10609



## Свързващ кабел с конектор

ADOAH042MSS0030A03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



### Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

### Изходи

Електрическо изпълнение PNP

### Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

### Механични данни

Размери [mm] 27 x 15 x 39

Материал TPU прозрачен

Формиран корпусен материал TPU, прозрачен

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

### Дисплей / работни елементи

|         |                        |                      |
|---------|------------------------|----------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт  |
|         | Работа                 | 1 x Светодиод, зелен |

### Забележки

Единица на опаковката 1 брой

# E10609



## Свързващ кабел с конектор

ADOAH042MSS0030A03

### Електрическо свързване

Кабел: 30 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: месинг, с никелово покритие;  
Усилие на затягане: 0,5 Nm



### Връзка



Цвета на проводниците :

|      |       |
|------|-------|
| BN = | кафяв |
| BK = | черен |
| BU = | син   |