


E10616



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042ZDS0005A04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение PNP

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 36 x 15 x 26

Материал PUR

Формиран корпусен материал PUR

Материал на гайката цинкова отливка, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

E10616



Свързващ кабел с конектор


ADOAH042ZDS0005A04

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, черен, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
WH =	син
	бял